


PURmicro kendő



PURmicro kendő tulajdonságai



PURmicro a legújabb technológiával készült, kötött mikroszálas kendő, tökéletes tisztítást biztosít.

A kiegészítő PUR réteg csak részlegesen fedi a PURmicro mikroszárait, segítve a letapadt szennyeződés eltávolítását az öblítés során.

3D kendő szerkezet biztosítja a kiemelkedő szennyeződés felvevő kapacitást.


PURmicro lehetővé teszi a csíkmentes törlést.

PURmicro kendő előnyei



Mikroszálas tisztítási teljesítmény

- A PURmicro a legújabb mikroszálas technológiával készült **tökéletes tisztítási teljesítményt** nyújtva



Könnyű kiöblíteni

- Vödörben történő öblítés után a PURmicro kendőben **40-szer kevesebb a részecske**, mint egy általános kötött mikroszálas kendőben.

Csíkmentes tisztítás

- A felület gyorsabban, csíkmentesen szárad mivel a PURmicro kendő **50%-kal kevesebb vizet hagy a felületen**, az általános kötött mikroszálas kendőhöz képest.

PURmicro kendő előnyei



Életciklus költség

- A PURmicro egy **hosszú élettartamú kendő**, laboratóriumi tesztek szerint 60°C-on 600 mosógépbeli mosási ciklus után is használható.

Professzionális teljesítmény

- A hagyományos kötött mikroszálas kendőkhöz képest a PURmicro kendő több heti használat után is feltmentesen néz ki.


Előnyök bizonyítása: könnyű öblíthetőség

PURmicro teszt: kézi öblíthetőség



1. Nedves kendőt fedjük be homokkal, majd facsarjuk a kendőt hogy a homok a kendőbe kerüljön
2. Öblítsük a kendőt vödörben háromszor
3. Ellenőrizzük a homok maradványokat a kendőben

Előnyök bizonyítása: könnyű öblíthetőség




Eredmény

Vödörben történt öblítés után a PURmicro kendő 40-szer kevesebb részecskét tartalmaz, mint a hagyományos kötött mikroszálás kendő. A kötött mikroszálás kendőket nehéz kiöblíteni.

Előnyök bizonyítása: csíkmentes tisztítás


- A teszt célja:** Mélni az üvegfelületre kiengedett víz mennyiségét
- Alkalmazott eljárás:** Eszközzel kifacsarjuk a kendőt és üveg felületet törölünk
- A teszt értékelése:** Minél nagyobb az érték, annál nagyobb a csíkok megjelenésének a kockázata



Eredmény

PURmicro 50%-kal kevesebb vizet enged a felületre, mint a hagyományos kötött mikroszálás kendő.

Előnyök bizonyítása: tartósság



PURmicro kendő széle 600 mosás után is jó állapotban



PURmicro 600 mosás után még mindig PUR réteggel

Eredmény

- 60°C-on 600 mosási ciklus után is a kendő jó állapotban van.
- A kendő lágyabb lett, de még mindig jelentős mennyiségű a PUR bevonat rajta. Szinte nincs tömeg veszteség.
- A kendő széle még mindig jó állapotban van => a PUR réteg megfelelően zárja le.